



# Katalog 2023



Produktbeschreibungen - Bestellinformation

## Konditionen

Gültigkeit:

Übrige:

für Lieferungen ab 01.01.2023 bis auf weitere Ankündigung  
nach Vereinbarung mit unseren Handelspartnern

WIR RETTEN HOLZ

# Die Lösung bei Holzschäden



**Schäden an  
Holzbauteilen?**

**Unsere Lösung:**  
Die nachhaltige  
Reparatur mit  
Repair Care  
Produkten



**Das Ergebnis:**  
Nachhaltig  
Dauerhaft  
Wirtschaftlich





## DRY FLEX® 1

### Anwendung

Kleine Reparaturen 5 - 15 mm bei 0 - 10°C, 5 - 10 mm bei 10 - 25°C. Einbruchschäden/schnelle Reparaturen und Laminieren. Verarbeitungstemperatur: 0 - 25°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C. Nach 1 Stunde schleifbar und dann überstreichbar. **Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.**

### Inhalt

Komponente A 200 ml  
Komponente B 100 ml

### Artikelnummer

2023005

### Bestellmenge

20 Sets



8 714748 004740



## DRY FLEX® 1 2-IN-1 150 ml

### Anwendung

DRY FLEX® 1 mit **beiden Komponenten in 1 Kartusche**. Für kleine Reparaturen 5 - 15 mm bei 0 - 10°C, 5 - 10 mm bei 10 - 25°C. Verarbeitungstemperatur: 0 - 25°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C. Nach 1 Stunde schleifbar und dann überstreichbar.

**Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.**

### Inhalt

150 ml

### Artikelnummer

2023205

### Bestellmenge

10 Stück



8 714748 004917



## DRY FLEX® 4

### Anwendung

Kleine bis mittelgroße Reparaturen von 5 - 50 mm bei 0 - 10°C, 5 - 20 mm bei 10 - 35°C. Verarbeitungstemperatur: 0 - 35°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C. Nach 4 Stunden schleifbar und dann überstreichbar. **Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.**

### Inhalt

Komponente A 300 ml  
Komponente B 100 ml

### Artikelnummer

2022005

### Bestellmenge

20 Sets



8 714748 004757



## DRY FLEX® 4 2-IN-1 150 ml

### Anwendung

DRY FLEX® 4 mit **beiden Komponenten in 1 Kartusche**. Für kleine bis mittelgroße Reparaturen von 5 - 50 mm bei 0 - 10°C, 5 - 20 mm bei 10 - 35°C. Verarbeitungstemperatur: 0 - 35°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C. Nach 4 Stunden schleifbar und dann überstreichbar. **Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.**

### Inhalt

150 ml

### Artikelnummer

2022205

### Bestellmenge

10 Sets



8 714748 004924



## DRY FLEX® 16

### Anwendung

Kleine bis mittelgroße Reparaturen von 5 - 50mm Dicke. Nach 16 Stunden schleifbar und dann überstreichbar. Verarbeitungstemperatur: 10 - 35°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C. **Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.**

### Inhalt

Komponente A 300 ml  
Komponente B 100 ml

### Artikelnummer

2021005

### Bestellmenge

20 Sets



8 714748 004764



## BIO FLEX™ ALLROUND

### Anwendung

Alle Sorten Reparaturen von 5 - 50 mm. Besteht zu 40% aus biobasierten Rohstoffen. Zertifiziert als „OK-biobased“ mit einem Stern vom TÜV Austria. Ganzjährig einsetzbar. Die Aushärtungszeit ist abhängig von der Reparaturdicke und der Außentemperatur. Nach ca. 12 Stunden schleif- und überstreichbar (bei 20°C) Verarbeitungstemperatur: 0 - 35°C. Lagertemperatur 5 - 40°C.

**Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI Klein gebrauchen.**

### Inhalt

Komponente A 300 ml

Komponente B 100 ml

### Artikelnummer

2025005

### Bestellmenge

20 Sets



8 714748 004702



## BIO FLEX™ COOL

### Anwendung

Kleine bis mittelgroße Reparaturen (5 - 50 mm bei 0 - 10°C, 5 - 25 mm bei 10 - 15°C). Besteht zu 35% aus biobasierten Rohstoffen. Zertifiziert als „OK-biobased“ mit einem Stern vom TÜV Austria. Sehr geeignet für Reparaturen bei niedrigen Temperaturen. Die Aushärtungszeit ist abhängig von der Reparaturdicke und der Außentemperatur. Nach ca. 15 Stunden schleif- und überstreichbar (bei 10°C) Verarbeitungstemperatur: 0 - 20°C. Lagertemperatur 5 - 40°C.

**Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI Klein gebrauchen.**

### Inhalt

Komponente A 300 ml

Komponente B 100 ml

### Artikelnummer

2024005

### Bestellmenge

20 Sets



8 714748 004450

## DRY FIX® UNI

### Anwendung

Holzstabilisator/Fixierung vor DRY FLEX® 1, 4, 16 und BIO FLEX™. 20 - 45 Minuten eindringen lassen, dann trocken tupfen und innerhalb von 24 Stunden mit DRY FLEX® oder BIO FLEX™ endbehandeln. Lagertemperatur: 5 - 40°C.

**Tipp: Nutzen Sie EASY•Q™ Mischbecher + Spatel für die richtige Anwendung und Verarbeitung.**

### Inhalt

Komponente A 200 ml

Komponente B 100 ml



### Artikelnummer

2010005

### Bestellmenge

10 Sets



8 714748 004368

**DRY FIX® UNI klein****Anwendung**

Holzstabilisator/Fixierung vor DRY FLEX® 1, 4, 16 und BIO FLEX™. 20 - 45 Minuten eindringen lassen, dann trocken tupfen und innerhalb von 24 Stunden mit DRY FLEX® oder BIO FLEX™ endbehandeln. Lagertemperatur: 5 - 40°C.

**Tipp: Nutzen Sie EASY•Q™ Mischbecher + Spatel für die richtige Anwendung und Verarbeitung.**

**Inhalt**

Komponente A 80 ml  
Komponente B 40 ml

**Artikelnummer**

2010105

**Bestellmenge**

10 Sets

8 714748 004641

**DRY FLEX® SF****Anwendung**

**Dauerhafter Feinspachtel für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Holzschäden.**

Schnelle Reparaturen zum Auffüllen von Nagel- und Schraublöchern und kleinen Unebenheiten. Keine Vorbehandlung mit DRY FIX® erforderlich. Leicht zu spachteln (0 - 6 mm Dicke) Nach 30 Minuten schleifbar, dann überstreichbar. Verarbeitungstemperatur: 0 - 30°C. Lagertemperatur: 5 - 30°C.

**Inhalt**

Komponente A 200 ml  
Komponente B 100 ml

**Artikelnummer**

2027005

**Bestellmenge**

20 Sets

8 714748 004870

**DRY FLEX® SF 2-IN-1 150 ml****Anwendung**

**Dauerhafter Feinspachtel für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Holzschäden.**

Schnelle Reparaturen zum Auffüllen von Nagel- und Schraublöchern und kleinen Unebenheiten. Keine Vorbehandlung mit DRY FIX® erforderlich. Leicht zu spachteln (0 - 6 mm Dicke) Nach 30 Minuten schleifbar, dann überstreichbar. Verarbeitungstemperatur: 0 - 30°C. Lagertemperatur: 5 - 30°C.

**Inhalt**

150 ml

**Artikelnummer**

2027205

**Bestellmenge**

10 Stück

8 714748 004948

**DRY FLEX® IN 2-IN-1 150 ml****Anwendung**

**Ideal für die Reparatur von verschiedenen Holzschäden im Innenbereich. Keine Grundierung notwendig!**

Schichtdicke 5 - 20 mm - es können mehrere Schichten aufgetragen werden um die gewünschte Schichtdicke zu erzielen. Jede Schicht erst aushärten lassen und vor dem Auftragen einer neuen Schicht schleifen. Keine Vorbehandlung mit DRY FIX® erforderlich. Anwendungstemperatur 0 - 35°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C.

**Inhalt**

150 ml

**Artikelnummer**

2026205

**Bestellmenge**

10 Stück

8 714748 004931

**DRY SHIELD® SK****Anwendung**

Ein unikates 2-in-1 Produkt für das Abdichten von Kopfhölzern (z.B. Haarris) und zur Anwendung im System mit unserem EASY•Q™ Glasvlies. Nach 6 Std. überstreichbar. Verarbeitungstemperatur: 5 - 25°C. Lagertemperatur: 5 - 25°C.

**Tipp: EASY•Q™ Glasvlies nicht vergessen.**

**Inhalt**

Komponente A 200 ml  
Komponente B 80 ml

**Artikelnummer**

2031001

**Bestellmenge**

10 Sets

8 714748 003200



## DRY SEAL™ MP weiß

### Anwendung

Dauerhaft elastische Dichtmasse zum Ersatz von fehlerhaften Verkittungen an Holz- und Stahlrahmen. Auch zum Auffüllen von Fugen/Rissen, Nagel- und Schraublöchern und zum Abdichten von Hirnholz. Verarbeitungstemperatur: 5 - 40°C. Lagertemperatur: 5 - 30°C. **Tipp: Benutzen Sie zum Auftragen das EASY-Q™ Auftragsgummi.**

### Inhalt

290 ml

### Artikelnummer

2511105

### Bestellmenge

24 Stück



8 714748 003804



## DRY SEAL™ MP braun (RAL 8007)

### Anwendung

Dauerhaft elastische Dichtmasse zum Ersatz von fehlerhaften Verkittungen an Holz- und Stahlrahmen. Auch zum Auffüllen von Fugen/Rissen, Nagel- und Schraublöchern und zum Abdichten von Hirnholz. Verarbeitungstemperatur: 5 - 40°C. Lagertemperatur: 5 - 30°C. **Tipp: Benutzen Sie zum Auftragen das EASY-Q™ Auftragsgummi.**

### Inhalt

290 ml

### Artikelnummer

2511162

### Bestellmenge

24 Stück



8 714748 003767



## EASY-Q™ Leichtgewichtige Dosierpistole

### Anwendung

Leichtgewichtige Dosierpistole für Doppelkartuschen mit Anti-Tropf-Rand. Zum Dosieren von DRY FLEX® 1, 4, 16, BIO FLEX™ ALLROUND und BIO FLEX™ COOL. **Tipp: Ein Mischbrett ist unbedingt erforderlich.**

### Artikelnummer

4511210

### Bestellmenge

4 Stück



8 714748 002920



## EASY-Q™ Hochleistungs-Dosierpistole

### Anwendung

Eine sehr robuste Metall-Dosierpistole für Doppelkartuschen mit solidem Handgriff für eine einfache Dosierung von DRY FLEX® 1, 4, 16, BIO FLEX™ ALLROUND und BIO FLEX™ COOL. Zur Dosierung aller handelsüblichen 2K-Epoxyprodukte mit Kartuschengrößen: 300-100ml, 300-300ml, 200-100ml. Optimale Kraftübertragung, verschleißfeste Komponenten und Mechanik, ergonomisches Design. Schliessen der Kartuschen in der Dosierpistole möglich.

### Artikelnummer

4511201

### Bestellmenge

4 Stück



8 714748 004559



## EASY-Q™ Professionelle Kittpistole

### Anwendung

Dosierpistole mit Druckunterstützung für das leichtere Auftragen von DRY SEAL™MP, DRY FLEX® 1 2-in-1, 4 2-in-1, SF oder IN.

### Artikelnummer


4511003

### Bestellmenge

4 Stück



8 714748 003477



## EASY-Q™ Mischbrett gross

### Anwendung

Kunststoff-Mischbrett mit haftungsfeindlicher glatter Oberfläche. Ideal zum Mischen von DRY FLEX® und BIO FLEX™, leicht zu reinigen. (Abmessung: 26,8 x 44 cm)

**Tipp:** Zur Reinigung empfehlen wir die EASY-Q™ WIPES.

### Artikelnummer

4512020

### Bestellmenge

10 Stück



8 714748 002937



## EASY-Q™ Mischbrett mittel

### Anwendung

Kunststoff-Mischbrett mit haftungsfeindlicher glatter Oberfläche. Ideal zum Mischen von DRY FLEX® und BIO FLEX™, leicht zu reinigen. (Abmessung: 26,8 x 35,5 cm)

**Tipp:** Zur Reinigung empfehlen wir die EASY-Q™ WIPES.

### Artikelnummer

4512015

### Bestellmenge

5 Stück



8 714748 004726



## EASY-Q™ Nitril Einmalhandschuhe Größe L

### Anwendung

**Normgerechte und extralange weiße Nitril-Einmalhandschuhe 50 Handschuhe** in 1 Box. Optimaler Schutz der Hände und Unterarme durch besondere Stabilität des Materials.

### Inhalt

50 Stück

### Artikelnummer

4530018

### Bestellmenge

10 Boxen



8 714748 003255



## Nitril Einmalhandschuhe Größe XL

### Anwendung

**Normgerechte und extralange weiße Nitril-Einmalhandschuhe 50 Handschuhe** in 1 Box. Optimaler Schutz der Hände und Unterarme durch besondere Stabilität des Materials.

### Inhalt

50 Stück

### Artikelnummer

4530019

### Bestellmenge

10 Boxen



8 714748 003262



## EASY-Q™ WIPES 75 Stück

### Anwendung

Für die **schnelle und effektive Reinigung** von Werkzeugen und Händen von Fetten und frischem Epoxy. Mit praktischem Tragegriff und leicht schließendem Deckel.

### Inhalt

75 Stück

### Artikelnummer

4530041

### Bestellmenge

6 Eimer



8 714748 003279



## EASY-Q™ WIPES 150 Stück

### Anwendung

Für die **schnelle und effektive Reinigung** von Werkzeugen und Händen von Fetten und frischem Epoxy. Mit praktischem Tragegriff und leicht schließendem Deckel.

### Inhalt

150 Stück

### Artikelnummer

4530042

### Bestellmenge

4 Eimer



8 714748 003286



## EASY-Q™ Metall-Modellierspachtel rostfrei 3 cm

### Anwendung

Mit rechteckigem Blatt aus Metall, rostfrei, besonders geeignet zum **Benetzen** und zum **Aufbau** von Reparaturen.

### Artikelnummer

4513031

### Bestellmenge

10 Stück



8 714748 003316



## EASY-Q™ Metall-Modellierspachtel rostfrei 5 cm

### Anwendung

Mit rechteckigem Blatt aus Metall, rostfrei, besonders geeignet zum schnellen und einfachen **Mischen** von Epoxy und zum Auftragen des Reparaturprodukts beim Laminieren.

### Artikelnummer

4513032

### Bestellmenge

10 Stück



8 714748 003323



## EASY-Q™ Metall-Modellierspachtel rostfrei 10 cm

### Anwendung

Mit rechteckigem Blatt aus Metall, rostfrei, besonders geeignet zum schnellen **Modellieren und Abstreichen von kleinen Eckreparaturen**.

### Artikelnummer

4513033

### Bestellmenge

10 Stück



8 714748 003330



## EASY-Q™ Metall-Modellierspachtel rostfrei 15 cm

### Anwendung

Mit rechteckigem Blatt aus Metall, rostfrei, besonders geeignet zum schnellen **Modellieren und Abstreichen von großen Eckreparaturen**.

### Artikelnummer

4513034

### Bestellmenge

10 Stück



8 714748 003347



## EASY-Q™ Set Metall-Modellierspachtel

### Anwendung

Alle 4 Metall-Modellierspachtel (3 cm, 5 cm, 10 cm und 15 cm) in einem Set. Alle mit rostfreiem, rechtwinkligem Blatt.

### Inhalt

4 Stück

### Artikelnummer

4513035

### Bestellmenge

5 Sets



8 714748 003408



## EASY-Q™ Schmalspachtel

### Anwendung

Mit extra schmaler Klinge aus Metall, rostfrei, besonders geeignet zum **Auftragen** von Epoxy auf schwer erreichbaren Stellen.

### Artikelnummer

4513002

### Bestellmenge

10 Stück



8 714748 004139



## EASY-Q™ Kunststoff Modellierspachtel 4 cm

### Anwendung

Kunststoff-Spachtel mit rechtwinkligem Blatt, besonders geeignet zum **Benetzen** und zum **Aufbau** von Reparaturen.

### Artikelnummer

4513601

### Bestellmenge

20 Stück



8 714748 003354



## EASY-Q™ Kunststoff Modellierspachtel 8 cm

### Anwendung

Kunststoff-Spachtel mit rechtwinkligem Blatt, Besonders geeignet zum schnellen **Modellieren und Abstreichen von kleinen Eckreparaturen**.

### Artikelnummer

4513602

### Bestellmenge

20 Stück



8 714748 003361



## EASY-Q™ Kunststoff Modellierspachtel 8 cm steif

### Anwendung

Kunststoff-Spachtel mit rechtwinkligem Blatt, extra stabiler Spachtel, besonders geeignet zum **Modellieren und Abstreichen von kleinen Eckreparaturen**.

### Artikelnummer

4513603

### Bestellmenge

20 Stück



8 714748 003378



## EASY-Q™ Kunststoff Modellierspachtel 13 cm

### Anwendung

Kunststoff-Spachtel mit rechtwinkligem Blatt, besonders geeignet zum schnellen **Modellieren und Abstreichen von großen Eckreparaturen.**

### Artikelnummer

4513604

### Bestellmenge

20 Stück



8 714748 003385



## EASY-Q™ Auftragsgummi

### Anwendung

Für korrektes, glattes Abziehen der elastischen Dichtmasse DRY SEAL™.

### Artikelnummer

4526000

### Bestellmenge

10 Stück



8 714748 001930



## EASY-Q™ MIX & FIX™ Mischbecher: Set à 50 Stück

### Anwendung

Zum Mischen flüssiger Materialien wie DRY FIX® und DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Perfekt zu kombinieren mit dem EASY-Q™ Mischspatel (Artikelnummer 4515051).**

### Inhalt

50 Stück per Set

### Artikelnummer

4515011

### Bestellmenge

1 Set



8 714748 003088



## EASY-Q™ MIX & FIX™ Spatel: Set à 50 Stück

### Anwendung

Zum Mischen flüssiger Materialien wie DRY FIX® und DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Perfekt zu kombinieren mit den EASY-Q™ Mischbechern (Artikelnummer 4515011).**

### Inhalt

50 Stück per Set

### Artikelnummer

4515051

### Bestellmenge

1 Set



8 714748 003095



## EASY-Q™ Pinsel

### Anwendung

Pinsel zum Auftragen von z.B. DRY FIX® oder DRY SHIELD®.

### Artikelnummer

6000280

### Bestellmenge

12 Stück



8 717882 000012



## EASY-Q™ Abdeckklebeband

### Anwendung

Abdeckklebeband zum Abkleben von rauhen Oberflächen, für die saubere Verarbeitung von z.B. Epoxy, zum Schutz von angrenzenden Flächen.

Inhalt: Breite 100 mm, Länge 40 m

### Artikelnummer

4542012

### Bestellmenge

10 Stück



## EASY-Q™ Holzfeuchteanzeiger Typ CS1

### Anwendung

Messen der Feuchte im Holz der Oberfläche.

### Artikelnummer

4560000

### Bestellmenge

1 Stück



## EASY-Q™ Modellierstrips Set à 5 Stück

### Anwendung

Kunststoffstrips - als Schalung zur Unterstützung von Modellierungen. Nach der Aushärtung von DRY FLEX® leicht zu entfernen.

### Inhalt

5 Strips - Länge: 50 cm

Breite: 5 cm, 4 cm, 2,5 cm, 1,5 cm und 0,7 cm

### Artikelnummer

4517000

### Bestellmenge

1 Set



## EASY-Q™ Glasvlies 5 cm

### Anwendung

Zur Anwendung im System mit DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Das Vlies ist ausgezeichnet mit den Modellierspachteln EASY-Q™ Metall oder Kunststoff zu bearbeiten.**

### Inhalt

50 Meter

### Artikelnummer

4540050

### Bestellmenge

1 Stück



## EASY-Q™ Glasvlies 10 cm

### Anwendung

Zur Anwendung im System mit DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Das Vlies ist ausgezeichnet mit den Modellierspachteln EASY-Q™ Metall oder Kunststoff zu bearbeiten.**

### Inhalt

50 Meter

### Artikelnummer

4540100

### Bestellmenge

1 Stück



**EASY•Q™ Glasvlies 15 cm****Anwendung**

Zur Anwendung im System mit DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Das Vlies ist ausgezeichnet mit den Modellierspachteln EASY•Q™ Metall oder Kunststoff zu bearbeiten.**

**Inhalt**

50 Meter

**Artikelnummer**

4540150

**Bestellmenge**

1 Stück



8 714748 002319

**EASY•Q™ Glasvlies 20 cm****Anwendung**

Zur Anwendung im System mit DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Das Vlies ist ausgezeichnet mit den Modellierspachteln EASY•Q™ Metall oder Kunststoff zu bearbeiten.**

**Inhalt**

50 Meter

**Artikelnummer**

4540200

**Bestellmenge**

1 Stück



8 714748 002203

**EASY•Q™ Glasvlies 100 cm****Anwendung**

Zur Anwendung im System mit DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Das Vlies ist ausgezeichnet mit den Modellierspachteln EASY•Q™ Metall oder Kunststoff zu bearbeiten.**

**Inhalt**

50 Meter

**Artikelnummer**

4541000

**Bestellmenge**

1 Stück



8 714748 002210

**EASY•Q™ BOX 5 (leer)****Anwendung**

Werkzeugbox (leer) kompatibel mit Systainer-Systemen von u.a. Festool und Makita.

**Inhalt**

40 x 30 x 42 cm (btxhx)

**Artikelnummer**

7000213

**Bestellmenge**

1 Stück



8 714748 003828

**HM Kugelkopffräser ø 9,5 mm****Anwendung**

Qualitätsfräser zur Verwendung in Fräsmaschinen zur Entfernung von verrotteten Holzstellen. Es besteht die Möglichkeit diese Fräse nachzuschleifen.  
Schaft Ø 6 mm. Länge 6,5 cm.

**Artikelnummer**

4050000

**Bestellmenge**

1 Stück



8 714748 001640



## HM Schaftfräser ø 4 mm

### Anwendung

Qualitätsfräser zur Verwendung in Fräsmaschinen zur Entfernung von verrotteten Holzstellen.  
Schaft ø 6 mm.

### Artikelnummer

4040000

### Bestellmenge

1 Stück



8 714748 001633



## EASY-Q™ Kugelkopffräser ø 9,5 mm - Set à 10 Stück

### Anwendung

Zum Fräsen von V-Fugen und größeren Reparaturstellen.  
Set mit 10 Fräsern.

### Inhalt

10 Stück

### Artikelnummer

4050010

### Bestellmenge

1 Set



8 714748 001657



## Schleifpapier K36

### Anwendung

Schleifpapier, grob. Durchmesser: 50 mm.

### Artikelnummer

4012100

### Bestellmenge

25 Stück



8 714748 001558



## Schleifpapier K60

### Anwendung

Schleifpapier mittel. Durchmesser: 50 mm.

### Artikelnummer

4012200

### Bestellmenge

25 Stück



8 714748 001565



## Schleifpapier K120

### Anwendung

Schleifpapier fein. Durchmesser: 50 mm.

### Artikelnummer

4012300

### Bestellmenge

25 Stück



8 714748 001572



### Scotch Brite grob (braun)

#### Anwendung

Schleifkörper grob. Durchmesser: 50 mm.

#### Artikelnummer

4013100

#### Bestellmenge

25 Stück



### Scotch Brite mittel (rot)

#### Anwendung

Schleifkörper mittel. Durchmesser: 50 mm.

#### Artikelnummer

4013200

#### Bestellmenge

25 Stück



### REPAIR CARE STARTER BOX 5

#### Anwendung

Gefüllter Systainer. Die komplette Starterausrüstung von Repair Care in der praktischen Box 5.

#### Inhalt

DRY FLEX® 4, DRY FIX® Uni klein, DRY FLEX® SF 2-IN-1 150 ml, EASY•Q™ Hochleistungs-Dosierpistole, EASY•Q™ Set Metall-Modelierspachtel (4 Stück), EASY•Q™ Nitril Einmalhandschuhe Größe XL, EASY•Q™ WIPES 75 Stück, EASY•Q™ Mischbrett groß, EASY•Q™ MIX & FIX Mischbecher und Spatel 50 Stück, 3 Pinsel, 1 Hobbymesser.

#### Artikelnummer

4570042

#### Bestellmenge

1 Stück



# Anwendungsschema Repair Care Sortiment

	Fixierung / Grundierung	Holzergänzung				Holzergänzung mit biobasierten Rohstoffen			Feinspachtel	Holzergänzung Innenbereich	Dichtstoff	Hirnholz
	UNI*	1**	4**	16	ALLROUND	COOL	SF	IN	MP	SK		
	DRY FIX®	DRY FLEX®	DRY FLEX®	DRY FLEX®	BIO FLEX™	BIO FLEX™	DRY FLEX®SF	DRY FLEX® IN	DRY SEAL™	DRY SHIELD™		
	UNI*	1**	4**	16	ALLROUND	COOL	2-IN-1 150 ml	2-IN-1 150 ml	MP	SK		
Einsatzgebiet	Holzstabilisator für alle DRY FLEX®/ BIO FLEX™	Für schnelle Reparaturen und schnelles Laminieren	Für schnelle Reparaturen zu jeder Jahreszeit	Für kleine und große Reparaturen und Projekte ohne Zeitdruck	Für alle Reparaturen ohne Zeitdruck zu jeder Jahreszeit	Für schnelle Reparaturen bei niedrigen Temperaturen	Dauerhafter und ultraschneller Epoxid-Holzfeinspachtel	Für Holzreparaturen im Innenbereich z.B. Treppen, Türen, Fenster, Küchen, Möbel, Flussböden und Sockelleisten	Bleibend elastischer Fensterkitt und allround Dichtstoff	Für das vollständige Abdichten von Hirnholz und zur dauerhaften Beseitigung von Haarrissen		
Verarbeitungstemperatur in °C	0 - 35	0 - 25	0 - 35	10 - 35	0-30	0-20	0 - 30	0 - 35	5 - 40	0 - 25		
Reparatordicke (mm)		+ 5 - 15 bei 0 - 10°C + 5 - 10 bei 10 - 25°C	+ 5 - 50 bei 0 - 10°C + 5 - 20 bei 10 - 35°C	5 - 50	5 - 50	Bei 0 - 10°C: 5 - 50 Bei 10 - 20°C: 5 - 25	0 - 6	5 - 20				
Verarbeitungszeit (bei 20°C)	1 Stunde	15 - 20 Minuten	20 - 25 Minuten	1,5 - 2 Stunden	15-20 Minuten	20 - 25 Minuten	7 - 10 Minuten	15 - 20 Minuten	15 Minuten	15 Minuten		
Einwirkungszeit	20 - 45 Min. Dann trocken tupfen und innerhalb von 24 Stunden DRY FLEX®/ BIO FLEX™ auftragen											
Schleif- und überstreichbar (bei 20°C) ***		Nach 1 Stunde	Nach 4 Stunden	Nach 16 Stunden	Nach 12 Stunden	Nach 15 Stunden bei 10°C!	Nach 30 Minuten	Nach 4 Stunden	Nach 2 Stunden	Nach 6 Stunden		
Inhalt Verpackung (ml)	200 Komponente A 100 Komponente B*	200 Komponente A 100 Komponente B**	300 Komponente A 100 Komponente B**	300 Komponente A 100 Komponente B	300 Komponente A 100 Komponente B	300 Komponente A 100 Komponente B	150 **** Auch lieferbar in Doppelkartusche 200/100 ml	150	290	200 Komponente A 80 Komponente B		
Lagerungstemperatur in °C	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 30	5 - 40	5 - 30	5 - 25		

\* Auch lieferbar in Kleinverpackung: 80 ml Komponente A und 40 ml Komponente B. \*\* Auch lieferbar in 2-in-1 Kartusche. Inhalt: 140ml. \*\*\* Abhängig von Schichtdicke. Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Generell sind die ausführlichen Produktbeschreibungen der Produktdatenblätter zu beachten. \*\*\*\* Auch lieferbar in der Doppelkartusche 200/100 ml.

**Holz ist eins der schönsten Materialien der Natur. Dieses Produkt verdient einen sorgfältigen Umgang. Repair Care bietet ein Gesamtkonzept zur dauerhaften Wartung und Reparatur von Holzbauteilen.**

Repair Care bietet Produkte, Fachkompetenz und Weiterbildung. Wir führen ein breites Sortiment an hochwertigen Holzreparatur-Produkten für den professionellen Markt. Das für die perfekte Reparatur benötigte theoretische Wissen und das praktische Können vermitteln wir unseren Anwendern in eigens dafür zugeschnittenen Zertifizierungsseminaren. Auf diese Weise realisieren wir zusammen mit Fachbetrieben unser Versprechen: Dauerhafte Holzreparaturen, gegebenenfalls auch mit 10-jähriger Garantie. Außerdem bieten wir Unterstützung bei Projekten, bieten Beratung und wir sind ein vertrauter Partner für Wohnungsbaugenossenschaften.

[www.repair-care.de](http://www.repair-care.de)



**Repair Care Deutschland**  
Tel.: +49 (0)30 41 70 63 76  
E-mail: [salesde@repair-care.com](mailto:salesde@repair-care.com)

**Repair Care Nederland**  
Tel.: +31 (0)416 65 00 95  
E-mail: [salesnl@repair-care.com](mailto:salesnl@repair-care.com)

**Repair Care United Kingdom**  
Tel.: 01827 302 517  
E-mail: [salesuk@repair-care.com](mailto:salesuk@repair-care.com)